

Bac à ultrasons EMMI 40HC - 4 litres - avec réglage de température

08/10/2025 18:50:23



Numéro d'article	116012
Prix HT	537,28 €
Prix TTC	650,11 €
Stock	sur commande

Description

Le nettoyage par ultrasons est un nettoyage de précision sans brossage, grattage ou rayure.

Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 40HC a une fréquence ultrasonique de 45 kHz.

Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 40HC possède une bonne puissance ultrasonique et un mode continu. Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 40HC convient donc parfaitement au nettoyage difficile et intensif par ultrasons.

Les vibrations que le nettoyeur ultra-solaire EMMI 40HC provoque dans l'eau créent de nombreuses petites implosions qui détachent chaque morceau de saleté.

Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 40HC dispose d'un contrôle simple pour contrôler la

durée, la température et l'intensité des vibrations. Le nettoyeur ultra-solaire EMMI 40HC convient à tous les instruments (ciseaux, pinces, têtes ou spéculums vaginaux), bijoux, lunettes, etc.....

Spécifications du nettoyeur ultra-solaire EMMI 40HC

- Capacité 4,0 litres, 220 volts
- Puissance ultrasonique 250 watts
- Système de vibration à large bande 4 PZT
- Fréquence 45 kHz, chauffage 300 Watt
- Avec thermostat réglable : 30-85 degrés
- Contrôle constant de la température
- Régulateur de puissance 50-75-100%.
- Contrôle de la puissance ultrasonique
- Conductivité ultrasonique analogique
- Dimensions intérieures : 300 x 155 x 100 mm
- Dimensions extérieures : 325 x 180 x 240 mm
- Dimensions intérieures du panier: 265 x 130 x 75 mm
- Maillage du panier : 5 x 5 mm
- Temps réglable de 1 à 60 minutes ou infini
- Entièrement en acier inoxydable 1.4301
- Indice de protection IP32
- Nettoyage silencieux
- Le générateur HF protège contre les surcharges
- Puissance constante