



Numéro d'article	313919
Prix HT	101,61 €
Prix TTC	122,95 €
Stock	en stock

Description

L'Omron M6 Comfort se caractérise par son brassard confort préformé. Le brassard Intelli-wrap assure une mesure agréable et correcte. La manchette offre plus de fermeté et un ajustement plus confortable grâce à sa forme préformée spéciale. L'Omron M6 confort convient à 2 personnes et dispose de 100 emplacements mémoire par personne.

Omron Intellisense™

L'Omron M6 Comfort utilise la technologie brevetée Intellisense™. Intellisense™ s'assure que le brassard a la pression de gonflage parfaite. Cette technique présente deux avantages : Avec la bonne pression de gonflage, la mesure de la tension artérielle est extrêmement précise. Avec une pression de gonflage correcte, le brassard n'est pas gonflé trop fort: cela crée une sensation moins douloureuse.

Omron M6 Confort - caractéristiques

- Tensiomètre automatique pour la partie supérieure du bras
- Intellisense™ technologie
- Poignet confort: poignet pour tour de bras 22-42 cm (M+L)
- Peut calculer la moyenne hebdomadaire de toutes les mesures du matin et du soir
- Détection d'un brassard correctement ou incorrectement appliqué
- Adaptateur secteur en option
- Mémoire: 100 mesures avec date et heure
- Détection de dysrythmie cardiaque
- Détection de mouvement
- Moyenne de 3 mesures
- Piles: 4 x AA
- Sac de rangement
- Garantie: 3 ans (pas sur le brassard)
- Validé: Protocole international et BHS

Caractéristiques techniques

- Afficheur: Afficheur numérique LCD
- Méthode de mesure : Méthode oscillométrique
- Plage de mesure Pression: 0 mmHg à 299 mmHg
- Plage de mesure Poignet: 40 à 180/minute
- Précision de pression : ± 3 mmHg
- Précision au poignet: $\pm 5\%$ de la valeur affichée
- Gonflage: Logique floue contrôlée par une pompe électrique
- Saigne-le: Soupape de purge automatique
- Détection de pression: Capteur de pression capacitif
- Mémoire: 90 mesures avec date et heure
- Alimentation: 4 piles AA 1,5V ou adaptateur secteur (en option, 6V = 4W)
- Durée de vie des piles: la capacité des piles alcalines neuves est d'environ 1500 mesures.
- Température de fonctionnement - humidité +10°C à +40°C ; Maximum: 30 à 90% RH
- Température de stockage - humidité -20°C à +60°C ; Maximum : 10 à 95% RH
- Poids de la console: environ 350 g sans piles
- Poids du brassard: environ 240 g
- Dimensions extérieures: environ 131 (l) mm × 155 (l) mm × 84 (h) mm
- Dimensions du brassard: environ 152 mm × 600 mm (circonférence du bras : 22 à 42 cm)

- Contenu de l'emballage: Brassard, mode d'emploi, pochette de rangement, bloc-piles, carte de garantie, carte de tension artérielle.

Afbeeldingen

